



## 吸着プレート

ミクロン単位の均一な気孔を有した多孔質セラミックスを使用し、試料をたわませることなく吸着することができます。従来は試料の大きさや形状に合わせて製作する必要もありましたが、多孔質セラミックスでの吸着では部分的な吸着が可能となります。

製品番号	サイズ、適合製品	掲載ページ
VA-C621	60mm×60mm	776
VA-C931	90mm×90mm	776
VA-C141	125mm×125mm	776
MSS-50A-VA	MSS-50C用 (110mm×100mm)	776
MSS-50WA-VA	MSS-50WC用 (160mm×100mm)	776
MSS-150A-VA	MSS-150C用 (210mm×190mm)	778
MSS-200A-VA	MSS-200C用 (270mm×250mm)	778
MSS-300A-VA	MSS-300C用 (370mm×345mm)	778



VA-C141



MSS-150A-VA

## カメラ取付アダプタ 40mm×40mm HC-41

カメラ取付アダプタは三脚ねじ(呼び1/4)のカメラやビデオカメラを固定するためのアダプタです。従来の60mm×60mmベースより1まわり小さな40mm×40mmベースの製品により、小型CCD(CMOS)カメラやフルハイビジョンビデオカメラなど小型・軽量化が進む機器に対応します。

製品番号	ベースサイズ、適合製品	掲載ページ
HC-41	40mm×40mm、三脚ねじ(呼び1/4)付のカメラ・ビデオカメラ	850



カメラ取付アダプタ 取付方法



HC-41



HC-41 使用例